

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, elektrisch höhenverstellbar, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 2000/DEmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923297 2000/DE
GTIN	4062406103309
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Mit 1 Paar Knotenbleche zur Versteifung. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lieferumfang:

2 × elektrisch höhenverstellbare Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Schubladengehäuse, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt unmontiert. Position Handtaster kann frei gewählt werden. Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Gewicht	104 kg
Anzahl Schubladen	2
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anschlussspannung	250 V
maximale Tragfähigkeit	400 kg
ComfortClose	nein
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbank