

**Garant****Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde konische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1: M6X25****Bestelldaten**

Bestellnummer	307044 M6X25
GTIN	4062406106737
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Konische Bauform.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

**Sonderzubehör:**

Verlängerung Nr. 301358, Reduzierung Nr. 301359, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

**Hinweis:**

Vollhartmetall-Aufnahmen bzw. -Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	13 mm
Gewinde M	M6x25
L <sub>2</sub>	5 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	25 mm
Auskraglänge A-Maß	51 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm

Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme