

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde konische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1: M8X50****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 307044 M8X50 |
| GTIN | 4062406106751 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Konische Bauform.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 301358, Reduzierung Nr. 301359, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Vollhartmetall-Aufnahmen bzw. -Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|--------|
| Außen-Ø D | 23 mm |
| Bohrungs-Ø D ₁ | 8,5 mm |
| Gewinde M | M8×50 |
| Ø D ₂ | 13 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 76 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nutzlänge L ₁ | 50 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |