



Nutenstein vergütet, Nutenbreite S: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	313805 14
GTIN	2050001929877
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 – 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Technische Beschreibung

maximales Anzugsdrehmoment	70 Nm
Höhe H	20,5 mm
passend für Fabrikat Röhm KFD-HE	210
Bohrungsabstand b	25 mm
Gewinde G	M12

Stufenhöhe h	8,5 mm
Nutenbreite S	14 mm
Produktart	Nutenstein