

## Garant

**Fächerschleifscheibe special (ZA) mit Lamellenüberstand, Ø 125 mm,  
Körnung: 80**



### Bestelldaten

Bestellnummer	566295 80
GTIN	4045197720474
Artikelklasse	51M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit **extra großem Lamellenüberstand (10 mm)**. Hohe Abtragsleistung und Standzeit durch hochwertiges **Zirkonkorund (ZA)** auf robustem Mischgewebe. Mit schleifaktiver Beschichtung für kühlen Schliff.

- **Schräge Form – für Kanten- / Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15–25°.**

#### Verwendung:

Ideal für wechselnde Schleifaufgaben im **Flächen- und Konturenschliff** und zum Bearbeiten **schwer zugänglicher Stellen** wie z. B. Ausschleifen von Kehlnähten.

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	schräg mit Lamellenüberstand
Körnung	80
Scheiben-Ø	125 mm

Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		