

Garant GRIDLINE

Flüssigkeitenschrank leer, Höhe mm / Anzahl Ölkanister: 1500**Bestelldaten**

Bestellnummer	980032 1500
GTIN	4062406107055
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Schrankkörper ist mit einer **Einzelauszugsicherung** ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Der Schrank kann auch ohne Ölkanister verwendet werden. Ausstattung nach Bedarf: Passende Auszugböden siehe Nr. 980052.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 1500 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 1350 mm

Gewicht: 77 kg

Technische Beschreibung

Höhe	1500 mm
Gewicht	77 kg
Nutzhöhe	1350 mm
Tiefe	700 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	750 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Ölschrank