

**Nutenstein vergütet, Nutenbreite S: 16mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 313805 16 |
| GTIN | 2050001929884 |
| Artikelklasse | 33T |

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 – 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|---------|
| maximales Anzugsdrehmoment | 70 Nm |
| passend für Fabrikat Röhm KFD-HE | 254 |
| Bohrungsabstand b | 30 mm |
| Höhe H | 21,5 mm |
| Gewinde G | M12 |

| | |
|---------------|------------|
| Stufenhöhe h | 8,5 mm |
| Nutenbreite S | 16 mm |
| Produktart | Nutenstein |