

Nutenstein vergütet, Nutenbreite S: 21mm



Bestelldaten

| Bestellnummer | 313805 21 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 2050001929907 |
| Artikelklasse | 33T |

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 – 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Technische Beschreibung

| Höhe H | 28 mm |
|----------------------------------|----------|
| Bohrungsabstand b | 30 mm |
| maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm |
| passend für Fabrikat Röhm KFD-HE | 315 / 21 |
| Gewinde G | M16 |

| Stufenhöhe h | 11,5 mm |
|---------------|------------|
| Nutenbreite S | 21 mm |
| Produktart | Nutenstein |