

**Nutenstein vergütet, Nutenbreite S: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	313805 12
GTIN	2050001929860
Artikelklasse	33T

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 – 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Technische Beschreibung

Höhe H	18,5 mm
Bohrungsabstand b	20 mm
maximales Anzugsdrehmoment	50 Nm
passend für Fabrikat Röhm KFD-HE	170
Gewinde G	M10

Stufenhöhe h	7,5 mm
Nutenbreite S	12 mm
Produktart	Nutenstein