



## Nadelmarkierer FlyMarker® mini 120/45 Akkubetrieb, Akkukapazität: 2X8Ah



### Bestelldaten

Bestellnummer	085761 2X8
GTIN	
Artikelklasse	04F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).

- **Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.**
- **Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz.**
- **Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.**
- **Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.**
- **Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.**
- **Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markiererergebnisse.**
- **Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.**
- **Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)**
- **Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)**
- **Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.**
- **In 15 Sprachen verfügbar.**
- **Hochauflösendes Farbdisplay.**
- **Markiervorschau für sichere Markierungen.**
- **Bruchfestes Gehäuse.**

**FlyMarker® mini 120/45 18 V.** Extrem handliches, 100% mobiles **Akku-Handmarkiersystem** mit integrierter Tastatur und hochaufgelöstem LC-Farbdisplay. Markierfeld: 120 × 45 mm.

- **Stabileres Führungssystem.**
- **Schlagmagnet extra stark (optional).**

#### Lieferumfang:

Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°-Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, **2×18 V Li-Ionen Akkus**, Ladegerät.

maximale Markierfeldhöhe: 45 mm

Akkukapazität: 8 Ah

Nennspannung: 18 V

Gewicht inklusive Akku: 3,7 kg

## Technische Beschreibung

Akkukapazität	8 Ah
Herstellerbezeichnung	FlyMarker® mini 120/45
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht inklusive Akku	3,7 kg
Nennspannung	18 V
maximale Markierfeldbreite	120 mm
maximale Markierfeldhöhe	45 mm
Produktart	Nadelmarkierer

## Zubehör

Wechselakku Typ 8AH	085765 8AH
---------------------	------------