

 **TESA**

## Bügelmessschraube, Messbereich: 175-200 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	420450 175-200
GTIN	
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verpackung: stabile Box

Messtrommel-Teilung: 1/50 mm

Kalibrierung: B1

Kalibrierung: B2

Ablesung: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Messtrommel-Ø: 18,5 mm

### Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messbereich	175 - 200 mm
Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Ø	18,5 mm
Kalibrierung	B1

Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	012050 200
Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 300 mm	012110 300
Signierung laserbeschriftet Typ	018940