

**Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Artikelklasse	45A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

Bügelmessschraube ohne Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Messtrommel-Ø	18,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	2 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25