



## Bügelmessschraube, Messbereich: 125-150 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Norm: DIN 863

Messtrommel-Teilung: 1/50 mm

Kalibrierung: B1

Kalibrierung: B2

Ablesung: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Messtrommel-Ø: 18,5 mm

### Technische Beschreibung

Spindel-Ø	8 mm
Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Ø	18,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	125 - 150 mm
Kalibrierung	B1

Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 300 mm	012110 300
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	012050 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022000 200
Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 300 mm	022080 300
900	022090 900