



Bügelmessschraube, Messbereich: 150-175 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	420450 150-175
GTIN	
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verpackung: stabile Box

Messtrommel-Teilung: 1/50 mm

Kalibrierung: B1

Kalibrierung: B2

Ablesung: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Messtrommel-Ø: 18,5 mm

Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtrommel-Ø	18,5 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messbereich	150 - 175 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1

Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 300 mm	012110 300
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	012050 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940