



Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

Bügelmessschraube ohne Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,5 mm
Messtrommel-Ø	18,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	3 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
-------------------------------	-----------