



Druckluft-Rohrbandschleifer, Typ: 14360



Bestelldaten

Bestellnummer	079552 14360
GTIN	616026143609
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Druckluft-Rohrbandschleifer zur Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen. Verstellbarer Haltegriff. Federgelagerter Arm erlaubt schnelle Schleifbandwechsel. Schleifbandmaße 13 – 40×760 mm.

Lieferumfang:

Rohrbandschleifer, Handgriff, Schleifband 38×762 mm.

Hinweis:

Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynaflex® ab Nr. 079559 auf Anfrage oder in unserem eShop.

Abgabeleistung: 522 W

maximale Drehzahl: 3400 min⁻¹

maximaler Luftbedarf: 1124 l/min

Anschlussgewinde: NPT

Druckluft-Anschluss: 1/4 Zoll

Bandbreite: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Technische Beschreibung

Gewicht	2,9 kg
---------	--------

Abgabeleistung	522 W
maximale Drehzahl	3400 min ⁻¹
Arbeitsgeräusch	82 dB(A)
Bandbreite	13; 19; 25; 32; 40 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	14360
maximaler Luftbedarf	1124 l/min
Bandlänge	760 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Bandschleifer