



Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttergerät FireFox®, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	770515 1
GTIN	4007081920841
Artikelklasse	74A

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 – 7 bar. Automatischer Aufdrillvorgang, sobald die Blindnietmutter mit leichtem Druck am Gewindedorn angesetzt wird. Extrem wirtschaftliches Arbeiten durch schnelles Aufdrillen und dem blitzschnellen Setzprozess.

Lieferumfang:

Zwei Montageschlüssel SW 24 / 27, 1 Sechskantschraubendreher SW 4, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter. Mundstück und Gewindedorn M3, M4, M5, M6.

Hinweis:

Ersatzmundstücke sind unter Nr. 770516 erhältlich. Für Blindnietmutter von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl.

Hub: 7,5 mm

Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar: 12000 N

Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig): max. 2 l

Schlauchanschluss: 6 mm

Schlauchanschluss: 1/4 Zoll

für Blindnietmutter aller Werkstoffe: M3 – M6

Technische Beschreibung

Hub	7,5 mm
Gewicht	1,96 kg
Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig)	max. 2 l
Schlauchanschluss	6 mm
für Blindnietmuttern Stahl / Alu	M3 – M6
Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar	12000 N
für Blindnietmuttern aller Werkstoffe	M3 – M6
Schlauchanschluss	1/4 Zoll
Produktart	Blindnietgerät

Zubehör

Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M3	770516 M3
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M5	770516 M5
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M4	770516 M4
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M6	770516 M6