



Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät FireFox®, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	770515 2
GTIN	4007081056373
Artikelklasse	74A

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 – 7 bar. Automatischer Aufdrillvorgang, sobald die Blindnietmutter mit leichtem Druck am Gewindedorn angesetzt wird. Extrem wirtschaftliches Arbeiten durch schnelles Aufdrillen und dem blitzschnellen Setzprozess. Kombiniert in **einem** Gerät die Möglichkeit Blindnietmuttern setzkraftgesteuert oder per Hubeinstellung zu verarbeiten.

Lieferumfang:

Zwei Montageschlüssel SW 24 / 27, 1 Sechskantschraubendreher SW 4, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter. Mundstück und Gewindedorn M4, M5, M6, M8.

Hinweis:

Ersatzmundstücke sind unter Nr. 770516 erhältlich.

Technische Beschreibung

Schlauchanschluss	6 mm
Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar	22000 N
für Blindnietmuttern Stahl / Alu	M3 – M12
Setzhub einstellbar, max.	10 mm

Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig)	2 – 4 l
für Blindnietmüttern aller Werkstoffe	M3 – M10
Gewicht	2,4 kg
Schlauchanschluss	1/4 Zoll
Produktart	Blindnietgerät

Zubehör

Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M8	770516 M8
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M12	770516 M12
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M10	770516 M10
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M6	770516 M6
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M4	770516 M4
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M5	770516 M5
Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M3	770516 M3