



Kombi-Vierbacken-Drehfutter zylindrische Aufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A / Kegel: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	315635 200
GTIN	5907412202822
Artikelklasse	36B

Beschreibung

Igeltext:

Einzelverstellung der kombinierten Backen.

Zentrische Verstellung der Backen.

Verwendung:

Kombinierte Spannmöglichkeit durch zwei verschiedene Backenverstellungen:

a) Zentrische Verstellung der Grundbacken (Antriebe im Körper);

b) Einzelverstellung der Aufsatzbacken.

Dadurch können unregelmäßig geformte Werkstücke wie auf einer Planscheibe gespannt werden. Spiraling zur Backenverstellung ist **gehärtet**, Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Grundbacken **beidseitig geschliffen**.

Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 702-4. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite auf einem Flansch und dieser auf der Spindel befestigt.

Norm:

DIN 702-4.

Werkstoff:

Guss

Lieferumfang:

Inklusive:

1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken.

1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken (als Bohr- und Drehbacken zu verwenden).
1 Spannschlüssel.

Technische Beschreibung

Höhe mit Backen H_2	127 mm
Zentrier- \varnothing B	160 mm
Zentriertiefe C	5 mm
Durchlass E	55 mm
Außen- \varnothing A	200 mm
Höhe ohne Backen H_1	96 mm
Spannschlüsselvierkant K	11 mm
Gewicht	19 kg
Teilkreis F	176 mm
Norm	DIN 702-4
Produktart	Kombi-Vierbackenfutter