



## Kombi-Vierbacken-Drehfutter zylindrische Aufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A / Kegel: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	315635 250
GTIN	5907412202839
Artikelklasse	36B

### Beschreibung

#### Igeltext:

**Einzelverstellung** der kombinierten Backen.

**Zentrische** Verstellung der Backen.

#### Verwendung:

Kombinierte Spannmöglichkeit durch zwei verschiedene Backenverstellungen:

**a) Zentrische Verstellung der Grundbacken (Antriebe im Körper);**

**b) Einzelverstellung der Aufsatzbacken.**

Dadurch können unregelmäßig geformte Werkstücke wie auf einer Planscheibe gespannt werden. Spiraling zur Backenverstellung ist **gehärtet**, Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Grundbacken **beidseitig geschliffen**.

**Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 702-4.** Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite auf einem Flansch und dieser auf der Spindel befestigt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Werkstoff:

Guss

#### Lieferumfang:

Inklusive:

1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken.

1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken (als Bohr- und Drehbacken zu verwenden).  
1 Spannschlüssel.

## Technische Beschreibung

Durchlass E	76 mm
Teilkreis F	224 mm
Spannschlüsselvierkant K	14 mm
Zentriertiefe C	6 mm
Außen-Ø A	250 mm
Gewicht	31 kg
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	135 mm
Zentrier-Ø B	200 mm
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	102 mm
Norm	DIN 702-4
Produktart	Kombi-Vierbackenfutter