

Garant**Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, Länge×Breite: 1200X800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	430190 1200X800
GTIN	4045197720610
Artikelklasse	41C

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimäräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

DIN 876/0 – fein diamantgeläppt für die Kontrolle.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung. Inklusive Stahlkugeleinsätze.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Technische Beschreibung

Gewicht	460 kg
Ebenheit	0,009 mm
Stärke	160 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze	5
Norm	DIN 876
Genauigkeit	0 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

Zubehör

Schrankunterbau für Plattengröße Länge×Breite 1200X800 mm	431050 1200X800
Untergestell für Plattengröße Länge×Breite 1200X800 mm	431000 1200X800
Reinigungsmittel für Hartgestein Inhalt 0,5 l	431841 0,5
Pflegemittel für Hartgestein Inhalt 0,5 l	431840 0,5