



Krallenbacken-Set 3-teilig, für Futter, Ø 250 mm, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	313232 2
GTIN	2050001929310
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen **innerhalb weniger Sekunden** wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. **Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten.**

Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Für Außenspannung, bestens geeignet zur Rohteilspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5, gehärtet.

Passend für:

SchUNK-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

Spannbereich exemplarisch für Nr. 313115 – 313137. Tiefe der Spannstufe 25 mm.

Technische Beschreibung

Spannbereich	78 - 234 mm
für Futter-Typ-Ø	250 mm
Produktnamensattribut	Ø 250 mm
Nutenbreite D	12 mm

Bohrungsabstand b	40 mm
Steglänge A	20 mm
passend zu Farbcode	Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen
passend zu Farbcode	Schunk Keilstangen- Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter-Backen