



## Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1, Länge×Breite: 1000X630mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	430200 1000X630
GTIN	2050001949721
Artikelklasse	46H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

#### Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

**DIN 876/1 – diamantgeläppt** für Werkstatt und Fertigung.

#### Lieferumfang:

**Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.** Inklusive Stahlkugeleinsätze.

#### Hinweis:

**Auf Anfrage:** Rostfreie Stahlgewindeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

### Technische Beschreibung

Gewicht	189 kg
---------	--------

Stärke	100 mm
Ebenheit	0,02 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze	3
Norm	DIN 876
Genauigkeit	1 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

---

## Zubehör

Schrankunterbau für Plattengröße LängexBreite 1000X630 mm	431050 1000X630
---	-----------------