



Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1, Länge×Breite: 1500X1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	430200 1500X1000
GTIN	2050001949745
Artikelklasse	46H

Beschreibung

Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

DIN 876/1 – diamantgeläppt für Werkstatt und Fertigung.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung. Inklusive Stahlkugeleinsätze.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Technische Beschreibung

Stärke	190 mm
--------	--------

Ebenheit	0,025 mm
Gewicht	855 kg
Anzahl Stahlkugeleinsätze	5
Norm	DIN 876
Genauigkeit	1 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

Zubehör

Abrollböcke Paar	431705
Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 200 mm	431710 200
Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau für Plattenlänge 1500 mm	431700 1500
Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 150 mm	431710 150