

3M Roloc™**Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel, Außen-Ø: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554092 25
GTIN	4054596054974
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit **Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®)**.

Gummi-Schleifteller mit integrierter **1/4 Zoll-Aufnahme und 6 mm Schaft**. Montage auf M14-Spindel mit Adapter Nr. 554081.

Das Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	30000 min ⁻¹
Außen-Ø	25 mm
Schaft-Ø	6 mm

Aufnahme werkzeugseitig	Schnellspannsystem Außengewinde
Aufnahme maschinenseitig	Schaft-Ø 6 mm
passend für Schnellwechselsystem	Roloc™
Produktart	Stützteller