



**Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, Ø d = 20 mm,
Gewinde M × Länge L1: M6X25**



Bestelldaten

Bestellnummer	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø D ₁	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Nutzlänge L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Gesamtlänge L	75 mm
Aufnahme	Ø d = 20 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme