



Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, $\varnothing d = 20$ mm, Gewinde M \times Länge L1: M10X97



Bestelldaten

Bestellnummer	301347 M10X97
GTIN	4062406107352
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:**Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Technische Beschreibung

Bohrungs- $\varnothing D_1$	10,5 mm
L_2	81,4 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
Nutzlänge L_1	97 mm
Gesamtlänge L	152 mm
Aufnahme	$\varnothing d = 20$ mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme