

Garant GRIDLINE

Säulenrahmen, Schubladen 20G tief, Höhe: 2200mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	935020 2200
GTIN	4062406107383
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!

Technische Beschreibung

Rahmenbreite	53 mm
Höhe	2200 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladen 20G tief
Tiefe	580 mm
Produktart	Säulenrahmen