



Schraubensicherung, 250 ml, Herstellerbezeichnung: 83-05



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 083314 83-05 |
| GTIN | 8029822148082 |
| Artikelklasse | 08G |

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Hochfest, für passive Materialien wie hochlegierte CrNi Stähle, auch als Gewindedichtung und Fügeverbindung verwendbar.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|------------|
| minimales Losbrechmoment | 25 - 35 Nm |
|--------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| für Gewindegröße M bis | M25 |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen |
| Herstellerbezeichnung | 83-05 |
| Farbe | grün |
| Eigenschaft | thixotrop |
| Eigenschaft | abdichtend |
| Eigenschaft | vibrationsbeständig |
| Eigenschaft | verhindert ein Festfressen |
| Füllmenge | 250 ml |
| Chemische Basis | Dimethacrylate |
| Flammpunkt | 100 °C |
| Temperatur Einsatzbereich | -55 - 200 °C |
| Haltbarkeit ab Herstellungsdatum | 12 Monat |
| geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung |
| geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung |
| geeignet für Einsatzbereich | Gewindedichtung |
| Lagertemperatur | 20 °C |
| für Gewindegröße Zoll | 3/4 Zoll |
| geeignet für Material | Metall |
| maximales Spaltmaß | 0,2 mm |
| Form | flüssig |
| Funktionsfestigkeit nach | 2 - 3 h |
| Handfestigkeit nach | 2 - 5 min |
| Dynamische Viskosität | 500 - 1000 mPas |
| Demontage | schwer |
| Festigkeitsklasse | hochfest |
| Dichte | 1,1 g/cm ³ |
| Produktnamensattribut | 250 ml |

Produktart

Schraubensicherung

ZubehörReiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7061

083391 7061

Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für
Gebindegröße 50 ml

083344 50

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7063

083392 7063