



Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, $\varnothing d = 25 \text{ mm}$, Gewinde M \times Länge L1: M12X40



Bestelldaten

Bestellnummer	301349 M12X40
GTIN	4062406107369
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:**Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	40 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
L ₂	24 mm
Bohrungs- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Gesamtlänge L	101 mm
Aufnahme	$\varnothing d = 25 \text{ mm}$
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme