



## Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, Länge×Breite: 2000X1000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	430300 2000X1000
GTIN	2050001949790
Artikelklasse	46H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

#### Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

**DIN 876/0 – fein diamantgeläppt** für die Kontrolle.

#### Lieferumfang:

**Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.** Inklusive Stahlkugeleinsätze.

#### Hinweis:

**Auf Anfrage:** Rostfreie Stahlgewindeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

### Technische Beschreibung

Stärke	220 mm
--------	--------

Gewicht	1320 kg
Ebenheit	0,012 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze	5
Norm	DIN 876
Genauigkeit	0 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

## Zubehör

Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 150 mm	431710 150
Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau für Plattenlänge 2000 mm	431700 2000
Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 200 mm	431710 200
Untergestell für Plattengröße Länge×Breite 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Abrollböcke Paar	431705