



## Hartgesteinsplatte Genauigkeit 00, Länge×Breite: 1200X800mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	430400 1200X800
GTIN	2050001949813
Artikelklasse	46H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

#### Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

**DIN 876/00 – besonders fein diamantgeläppt** für den Messraum.

#### Lieferumfang:

**Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.** Inklusive Stahlkugeleinsätze.

#### Hinweis:

**Auf Anfrage:** Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

### Technische Beschreibung

Ebenheit	0,005 mm
----------	----------

Gewicht	460 kg
Stärke	160 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze	5
Norm	DIN 876
Genauigkeit	00 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

## Zubehör

Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 200 mm	431710 200
Schrankunterbau für Plattengröße Länge×Breite 1200X800 mm	431050 1200X800
Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau für Plattenlänge 1200 mm	431700 1200
Abrollböcke Paar	431705
Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 150 mm	431710 150
Untergestell für Plattengröße Länge×Breite 1200X800 mm	431000 1200X800