



Hartgesteinsplatte Genauigkeit 00, Länge×Breite: 1500X1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	430400 1500X1000
GTIN	2050001949820
Artikelklasse	46H

Beschreibung

Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

DIN 876/00 – besonders fein diamantgeläppt für den Messraum.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung. Inklusive Stahlkugeleinsätze.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Technische Beschreibung

Stärke	190 mm
--------	--------

Ebenheit	0,005 mm
Gewicht	855 kg
Anzahl Stahlkugeleinsätze	5
Norm	DIN 876
Genauigkeit	00 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

Zubehör

Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 200 mm	431710 200
Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 150 mm	431710 150
Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau für Plattenlänge 1500 mm	431700 1500
Abrollböcke Paar	431705