



## Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1, Länge×Breite: 1200X800mm



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 430200 1200X800 |
| GTIN          | 2050001949738   |
| Artikelklasse | 46H             |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

#### Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

**DIN 876/1 – diamantgeläppt** für Werkstatt und Fertigung.

#### Lieferumfang:

**Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.** Inklusive Stahlkugeleinsätze.

#### Hinweis:

**Auf Anfrage:** Rostfreie Stahlgewindeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

### Technische Beschreibung

|        |        |
|--------|--------|
| Stärke | 160 mm |
|--------|--------|

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Gewicht                   | 460 kg                        |
| Ebenheit                  | 0,022 mm                      |
| Anzahl Stahlkugeleinsätze | 5                             |
| Norm                      | DIN 876                       |
| Genauigkeit               | 1 mm                          |
| Prüfprotokoll             | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Produktart                | Messplatte                    |

## Zubehör

|  |                 |
|--|-----------------|
| Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 200 mm              | 431710 200      |
| Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau für Plattenlänge 1200 mm | 431700 1200     |
| Schrankunterbau für Plattengröße Länge×Breite 1200X800 mm                  | 431050 1200X800 |
| Abrollböcke Paar   | 431705          |
| Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 150 mm              | 431710 150      |
| Untergestell für Plattengröße Länge×Breite 1200X800 mm                     | 431000 1200X800 |