



Sprühpistole, Typ: SP11



Bestelldaten

Bestellnummer	080144 SP11
GTIN	4047322419796
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sprühpistole mit geradem Sprührohr und Kunststoffbecher, matt durchsichtig, ca. 0,7 l Inhalt.
maximale Betriebstemperatur: 50 °C
Durchflusswert bei 5 bar: 25 l/min

Technische Beschreibung

Typ	SP11
maximaler Betriebsdruck	24 bar
Durchflusswert Luft	25 l/min
Durchflusswert bei 5 bar	25 l/min
maximale Betriebstemperatur	50 °C
Produktart	Pistole