



Zylindrische Aufnahme für Einschraubfräser, $\varnothing d = 32$ mm, Gewinde M \times Länge L2: M12X54



Bestelldaten

Bestellnummer	301357 M12X54
GTIN	4062406107482
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:**Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Schrumpffutter.

Technische Beschreibung

$\varnothing D_2$	21 mm
L_2	23 mm
Nutzlänge L_1	54 mm
Bohrungs- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Aufnahme	$\varnothing d = 32$ mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme