



Zylindrische Aufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 20 mm, Gewinde M × Länge L2: M10X67



Bestelldaten

Bestellnummer	301353 M10X67
GTIN	4062406107420
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Schrumpffutter.

Innenkühlung: ja

Bohrungs-Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Nutzlänge L₁: 68,7 mm

L₂: 67 mm

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	68,7 mm
Bohrungs-Ø D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	67 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Aufnahme	Ø d = 20 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

