

SWISS TOOLS

**Bohrstangenhalter, PSC 50, Spann-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318887 25
GTIN	2050001772664
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.  
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

**Hinweis:**

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

L <sub>1</sub>	48 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	PSC 50
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

