



Zylindrische Aufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 25 mm, Gewinde M × Länge L2: M12X77



Bestelldaten

Bestellnummer	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:**Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Schrumpffutter.

Technische Beschreibung

L ₂	77 mm
Bohrungs-Ø D ₁	12,5 mm
Nutzlänge L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Gesamtlänge L	240 mm
Aufnahme	Ø d = 25 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme