



## Zylindrische Aufnahme für Einschraubfräser, $\varnothing d = 32$ mm, Gewinde M $\times$ Länge L2: M12X134



### Bestelldaten

Bestellnummer	301357 M12X134
GTIN	4062406107499
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

**Ausführung:****Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Schrumpffutter.

### Technische Beschreibung

L <sub>2</sub>	59,5 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	134 mm
Bohrungs- $\varnothing D_1$	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Aufnahme	$\varnothing d = 32$ mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme