

Garant GRIDLINE

**Säulenrahmen, Schubladen 24G tief, Höhe: 2200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	935025 2200
GTIN	4062406107444
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!

**Technische Beschreibung**

Höhe	2200 mm
Rahmenbreite	53 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladen 24G tief
Tiefe	680 mm
Produktart	Säulenrahmen