



Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario[®], maximales Drehmoment: 1400cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659930 1400
GTIN	4010995396909
Artikelklasse	63K

Beschreibung

Ausführung:

Numerische Anzeige des Drehmomentwertes über Fensterskala (40 – 50 Einzelwerte, je nach Drehmomentbereich). Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang). Beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Genauigkeit $\pm 6\%$.

Verwendung:

Mit Quergriff und Bithalter für 1/4 Zoll-Bits.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Einstellwerkzeug für Gr. 60-700: Nr. 659931 Gr. 1 und für Gr. 1400: Nr. 659931 Gr. 2.

Technische Beschreibung

Anzeige	analog
maximales Drehmoment	1400 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	$\pm 6\%$

Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	500 - 1400 cNm
Drehmomentbereich	5 - 14 Nm
Verstellbarkeit Auslösewert	voreingestellt
Messverfahren	Drehmoment
Gewicht	560 g
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Ablesung umschaltbar	Nm
Feedback	auslösend
Norm	DIN EN ISO 6789
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Gesamtlänge L	120 mm
Serie	TorqueVario®
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Herstellerbezeichnung	TorqueVario®-S T
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20

Zubehör

Einstellwerkzeug Torque Setter Typ 2

659931 2