

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 12/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	9,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	16 mm
Schraube	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Stechbreite w	1,5 mm
t_{\max} Innenbearbeitung	4,5 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Auskraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	30 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/273790-12/1,5>
