

**Combidisc® CONTOUR-Schleifscheibe, Ø 60 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	554034 120
GTIN	4007220898864
Artikelklasse	55G

Beschreibung**Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoff-Außengewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Scheibenüberstand mit Wellenkante **zum Feinschleifen von Konturen und konkaven Flächen.**

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Mit weichem Stützteller Nr. 554091 50 verwenden.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Scheiben-Ø	60 mm
Schleifmittel	Aluminiumoxyd (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnameattribut	Ø 60 mm

maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 50 mm	554091 50
--	-----------