

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 20/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273790 20/1,5
GTIN	4045197720993
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	25 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Mittenversatz L_3	14,5 mm
Schraube	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} Innenbearbeitung	6 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Auskraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	30 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Klemmschraube Typ 8	279815 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500