

Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 20/1,5mm



Bestelldaten	
Bestellnummer	273791 20/1,5
GTIN	4045197721129
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm²) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Schraube	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Stechbreite w	1,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
t _{max} Innenbearbeitung	6 mm
Mittenversatz L ₃	14,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Auskraglänge L₁ zurückgesetzte Halter	30 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstechen
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange



Zubehör

Klemmschraube Typ 8	279815 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500