

3M**Isolierband, 15 mm×10 m, Farbe: BROWN****Bestelldaten**

Bestellnummer	083652 BROWN
GTIN	4054596613539
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **3M™ Temflex® 165** ist ein **universell einsetzbares, weiches PVC-Isolierband**. Schwer entflammbar. Selbstverlöschend, gute Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel.

Verwendung:

Zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	3M® Temflex® 165
Stärke	0,15 mm
Länge	10 m
Farbe	braun
Breite	15 mm

Zugfestigkeit	2 N/mm
Anwendung	Isolieren
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Markieren
Anwendung	Kennzeichnen
Liner vorhanden	nein
Dehnungsfähigkeit	200 %
Trägermaterial	PVC-Folie
Lagertemperatur	20 - 23 °C
temperaturbeständig bis	90 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 60 %
Klebkraft auf Stahl	0,2 N/mm
Klebebandart	einseitig
Produktnamensattribut	15 mm×10 m
Produktart	Klebeband