

Garant**VARIO-LINE Klemmhalter, rechts, Schafthöhe h: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273794 20
GTIN	4045197721099
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273798.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis: $L = L_1 + L_3$ (Schneidenträger).Funktionsbreite L_4 : 25 mm L_1 : 125 mm L_2 : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	25 mm
L_1	125 mm
Schafthöhe h	20 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10