



## Kunststoffrohrabschneider



### Bestelldaten

Bestellnummer	819625
GTIN	4045197721471
Artikelklasse	82A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Grundkörper aus Alu-Druckguss mit 4 Führungsrollen und Einstich. **Spindelschnellverstellung** durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Ergonomischer Handgriff mit Ersatz-Schneidrädchen.

#### Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.

Durch Schneiradwechsel auch für Kupfer-, Alu- und dünnwandige INOX-Rohre einsetzbar. (Optional erhältlich.)

#### Ersatzteil:

Ersatzbolzen siehe Nr. 819630 und Ersatz-Schneidrädchen Nr. 819613; 819620.

### Technische Beschreibung

Schneidrädchen Bohrung	4,85 mm
Schneidrädchen Breite	6,25 mm
Schneidrädchen-Ø	30 mm
für Rohr-Außen-Ø	6 - 76 mm
Anzahl Führungsrollen	4
Anzahl Schneidrädchen	1
Produktart	Rohrabschneider

---

**Zubehör**

Ersatz-Schneidrädchenfür Kupfer / Alu / Inox	819620
Rädchenbolzen	819630
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 54 mm	814920 54
Universal-Entgrater, 2K-Griff mit 3 Klingen (S10, S20, S35)	838410
Ersatz-Schneidrädchenfür Kunststoff- und Verbundrohre	819613
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35