

**Garant**
**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 60mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	306675 60
GTIN	4045197721273
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	60
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	60
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	40 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	60 mm

Außen-Ø D	140 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

---

## Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63	309880 63
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 60 mm	309860 60